

|  |  |
|--|--|
| <p><b>AXAMK ACCES Vented</b></p> <p>Indywidualnie dopasowywane modułowe silikonowe słuchawki z odpowietrznikiem do wyrównania ciśnienia w kanale słuchowym.</p>  |    |
| <p><b>ACCES Modular Cable (PN 79802)</b></p> <p>Modułowy kabel z mikro głośnikami do indywidualnych słuchawek AXAMK.</p>   |    |
| <p><b>Oxygen Mask Communications Cable (PN 79830)</b></p> <p>Kabel komunikacyjny do maski tlenowej łączący modułowy kabel</p>  |   |
| <p><b>Deluxe Monitor Case (PN 79210)</b></p> <p>Hermetyczne, wodoodporne etui, odporne na uszkodzenia, zawierające kapsułę do wysuszenia, pętelkę do usunięcia woskowiny, preparat ułatwiający założenie słuchawek oraz ściereczkę do czyszczenia.</p> |  |
| <p><b>UACV<br/>Universal Audio Cable Verification Test Set</b></p> <p>Tester pozwalający przeprowadzić test charakterystyki częstotliwościowej systemu kablowego ACCES. Wykrywa spadek wydajności na trzech odrębnych częstotliwościach.</p>           |  |

**Materiały niezbędne do wykonania  
odlewów kanałów słuchowych**

Impression Taking Starter Kit (PN 10161)  
Impression Taking Refill Kit (PN 10162)

